

**Sigurnosni ormar S-Classic tip 90, širina: 1200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981025 1200
GTIN	2050001771957
Razred artikla	96G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara od čeličnog lima s integriranim sustavom zaključavanja vrata, unutarajnost s kemijski otpornom površinom.

- **Prihvat polica u rasteru od 32 mm.**
- **Prihvatna posuda (prema StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (NW 75).**
- **Uključuje sustav zaključavanja vrata.**
- **S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.**
- **S četiri noge za izjednačavanje na neravnoj podlozi.**

s 2 vratima

Upotreba:

Propisno skladištenje zapaljivih opasnih tvari u radnim prostorijama.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Dio isporuke:

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu, 1 knjižica za evidenciju servisiranja.

Lakiranje:

Korpus ormara i vrata po izboru svjetlosive boje RAL 7035 ili signalizacijsko žute boje RAL 1004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

Tehnički opis

Širina	1196 mm
Korisna visina	1742 mm
Broj prihvatne posude	1
Broj polica	3
Visina	1968 mm
Broj umetaka rupičastog lima	1
Korisna širina	1050 mm
Težina	453 kg
Korisna dubina	524 mm
Nosivost police	75 kg
Volumen prihvatne posude	33 l
Dubina	616 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Otpornost na vatru	90 min
Vrsta proizvoda	Sigurnosni ormar