

**Otvorena skladišna kutija, pocinčane, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963342 4
GTIN	4052939477886
Razred artikla	96H

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima koji podnosi velika mehanička opterećenja, te velika opterećenja prilikom slaganja. Velika stabilnost zahvaljujući ojačanom rubu za slaganje.

Vruće cinčane. **DIN EN ISO 1461.**

Visina: 128 mm

širina: 150 mm

Dubina: 235 mm

Unutarnja širina: 138 mm

Unutarnja dubina: 200 mm

Boja: pocinčano

Tehnički opis

pripremljeno za poklopac	da
pripremljeno za EAN kod na poledini	ne
Aretiranje u ladicama	ne
Mogućnost natpisa	pomoću utičnih natpisa
Dubina	235 mm
s mogućnošću slaganja jednog na drugo	da

širina	150 mm
Visina	128 mm
Tip	4
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal	ne
pripremljeno za prozorčić	da
Boja	pocinčano
Materijal	Čelični lim
Unutarnja širina	138 mm
Unutarnja dubina	200 mm
Oznaka proizvođača	Serija 14/7
Atribut imena proizvoda	pocinčane
Boja	pocinčane
Vrsta proizvoda	Skladišna kutija s prozorčićem