

**Sigurnosni ormar Q-Classic tip 30, širina: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981035 600
GTIN	4054923086395
Razred artikla	96G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara sastoji se od posebnih vatrostalnih ploča obloženih melaminskom smolom, a fronte vrata od čeličnog lima.

- **Prihvat polica u rasteru od 32 mm.**
- **Prihvatna posuda (prema StawaR).**
- **S priključkom za odvod zraka (NW 75).**
- **S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.**

S postoljem kojim se može pristupiti sa svih strana. s 1 vratima

Upotreba:

Skladištenje najmanjih količina opasnih tvari u radne prostorije.

Standard:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Dio isporuke:

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu, 1 knjižica za evidenciju servisiranja.

Lakiranje:

Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata **signalno plave boje RAL 5005.**

Napomena:

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

Tehnički opis

Volumen prihvatne posude	22 l
Nosivost police	75 kg
Dubina	620 mm
Visina	1947 mm
Korisna dubina	519 mm
Težina	164 kg
Broj umetaka rupičastog lima	1
Broj prihvatne posude	1
širina	564 mm
Broj polica	3
Korisna širina	450 mm
Korisna visina	1626 mm
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Otpornost na vatru	30 min
Vrsta proizvoda	Sigurnosni ormar