

Prihvatne posude za bačve od 60 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l): 6X60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981210 6X60
GTIN	4052462036246
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm. S pocinčanom rešetkom. Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 60 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Napomena:

Stalak za bačvu za 60-litarsku bačvu možete pronaći pod br. 981490.

Tehnički opis

Broj bačvi	6
Sadržaj bačve	60 l
Dubina	800 mm
Težina	62 kg

Kapacitet skladištenja bačve 60 litara	6
Obujam prihvata	74 l
Širina	1300 mm
Visina	205 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje nagrizaćih materijala dozvoljeno
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda