

**Transportna kutija za slaganje jedne na drugu lakirana, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963385 2
GTIN	4052939882369
Razred artikla	96H

Opis**Izvedba:**

Izrađena od čeličnog lima za teška opterećenja.
Velika opteretivost.
Velika stabilnost prilikom slaganja zahvaljujući povišenom rubu.

Lakirana u sivo-plavoj boji.

Visina: 200 mm

širina: 321 mm

Dubina: 479 mm

Nazivna mjera, širina: 300 mm

Nazivna mjera, dubina: 450 mm

Tehnički opis

Materijal	Čelični lim
podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani	da
Tip	2
Vrsta drške	Preklopna ručka
Dubina	479 mm
širina	321 mm
Nosivost	120 kg

Boja	lakirano sivo-plavo
Visina	200 mm
Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi	1200 kg
Volumen	24,9 l
Nazivna mjera, širina	300 mm
Nazivna mjera, dubina	450 mm
Oznaka proizvođača	Seriya 14/6
Vrsta proizvoda	Transportna kutija za naslagivanje