

Nadogradni regal sa širokim policama, dubina 800 mm, visina / širina police: 3000/2500mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 990775 3000/2500 |
| GTIN | 4004514215758 |
| Razred artikla | 96P |

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S policama od iverice debljine 19 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna **nosivost police:** 400 kg. **Nosivost police:** kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
 Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
 Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
 Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 37 mm
 Visina poprečne prečke: 65 mm

Napomena:

- **Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.**
- **Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.**
- **Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500 – 990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.**
- **Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Dubina police | 800 mm |
| Broj razina za skladištenje | 5 |
| Visina | 3000 mm |
| širina | 2506 mm |
| Materijal razine za skladištenje | Iverica |
| Širina police | 2500 mm |
| Montaža od strane kupca | da |
| Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 2506 mm |
| Konstrukcija regala | Nadogradni regal |
| Dubina | 837 mm |
| Dubina regala | 800 mm |
| Širina regala | 2500 mm |
| Visina regala | 3000 mm |
| Opterećenje police | 400 kg |
| maksimalno opterećenje polja | 1800 kg |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg |
| Debljina pločica | 19 mm |
| Visina grede | 65 mm |
| Podšavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Izvedba montaže | Utični regal |
| Materijal | pocinčano |
| Atribut imena proizvoda | dubina 800 mm |
| Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |

Pribor

Polica za odlaganje od iverice dubina 800 mm

990825 800