



Par zaštitnih rukavica za zaštitu od posjekotina i topline TAEKI 6750, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094610 10
GTIN	4059904104907
Razred artikla	09H

Opis

Izvedba:

TAEKI 6750. Rukavice za zaštitu od posjekotina i topline bez prevlake s ojačanjem na pregibu palca. **Zaštita od kontaktne vrućine do otprilike 250°C** (maks, 15 sekundi) zahvaljujući posebnoj pređi. Masivna izvedba s **dobrim osjećajem dodira**.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Zaštita od hladnoće	ne postoji
Toplinska zaštita	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Vlačna sila gume	ne

bez silikona	da
Bez DMF-a	da
EN 388 zaštita od rezova	5
Udobnost	dobro
EN 388 zaštita od uboda	2
Prozračnost	vrlo dobro
Uljni hvat	ne postoji
EN 388 otpornost na trganje	4
Osjećaj dodira	umjereno
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s)	250 °C
Veličina rukavice	10
Mokro prianjanje	ne postoji
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj X
EN 388	3X42C
EN 407	X2XXXX
Kontaktna vrućina do	250 °C
Materijal nosača	Taeki
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	žuta
Primjena	višekratno
Sadržaj	10
Područje primjene	Svestranost
Toplinska zaštita do	250 °C
CE	2541

Standard	EN 407
Težina	43,8 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu