

**Transportna kutija za slaganje jedne na drugu pocinčana, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	963386 2
GTIN	4052939494814
Razred artikla	96H

**Opis****Izvedba:**

Izrađena od čeličnog lima za teška opterećenja.<br>Velika opteretivost.<br>Velika stabilnost prilikom slaganja zahvaljujući povišenom rubu.

Vruće pocinčana. **DIN EN ISO 1461.**

Visina: 200 mm

Širina: 321 mm

Dubina: 479 mm

Nazivna mjera, širina: 300 mm

Nazivna mjera, dubina: 450 mm

**Tehnički opis**

Vrsta drške	Preklopna ručka
Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi	1200 kg
Materijal	Čelični lim
Volumen	24,9 l
Dubina	479 mm
Boja	vruće pocinčano
Tip	2

širina	321 mm
Visina	200 mm
Nosivost	120 kg
podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani	da
Nazivna mjera, širina	300 mm
Nazivna mjera, dubina	450 mm
Oznaka proizvođača	Seriya 14/6
Vrsta proizvoda	Transportna kutija za naslagivanje