



Transportna kutija za slaganje jedne na drugu pocinčana, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	963386 1
GTIN	4052939493718
Razred artikla	96H

Opis

Izvedba:

Izrađena od čeličnog lima za teška opterećenja.
Velika opteretivost.
Velika stabilnost prilikom slaganja zahvaljujući povišenom rubu.

Vruće pocinčana. **DIN EN ISO 1461.**

Visina: 296 mm

širina: 480 mm

Dubina: 660 mm

Nazivna mjera, širina: 450 mm

Nazivna mjera, dubina: 630 mm

Tehnički opis

širina	480 mm
Volumen	79 l
Dubina	660 mm
Materijal	Čelični lim
Opterećenje kod slaganja spremnika jednog na drugi	2500 kg
Vrsta drške	Preklopna ručka
Boja	vruće pocinčano

Visina	296 mm
Tip	1
podignuti rub za zaštitu od prevrtanja 4-strani	da
Nosivost	250 kg
Nazivna mjera, širina	450 mm
Nazivna mjera, dubina	630 mm
Oznaka proizvođača	Serijska 14/6
Vrsta proizvoda	Transportna kutija za naslagivanje

Pribor

Poklopac za zaštitu od prašine pocinčano prikladno za transportne kutije koje se mogu slagati jedna na drugu tip 1

963389 1