

Prihvatne posude za 1000 l IBC lakirane, broj IBC×IBC sadržaj (l): 2X1000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981310 2X1000
GTIN	2050001937629
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Cubic Tank-Container). **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3

Obujam prihvata: 1000 l

Visina: 435 mm

širina: 2650 mm

Dubina: 1300 mm

Kapacitet skladištenja IBC/KTC: 2

Opterećenje površine: 1000 kg/m²

Tehnički opis

Težina, lakirano	226 kg
Težina, pocinčano	239 kg
Broj IBC	2

širina	2650 mm
Obujam prihvata	1000 l
Kapacitet skladištenja IBC/KTC	2
Dubina	1300 mm
Visina	435 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda