



## Prihvatne posude za bačve od 60 l s PE rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l) / tip: 2X60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Razred artikla	96V

### Opis

#### Izvedba:

Od polietilena (PE) – lakog, otpornog na vremenske uvjete, robusnog. Konusna izvedba: površina na rešetci je veća od dna posude. Primjena rešetke omogućuje smještaj i 2 bačve.

#### Upotreba:

Bez nogu na podnožju – za izravno postavljanje na tlo ili Euro-palete. <br>Vel. tip F: s 4 noge za podnožje (visina podnožja 100 mm) – za interni transport paletnim viličarem. <br>**Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno** (vrijedi za Njemačku).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

#### Napomena:

Stalac za bačvu za 60-litarsku bačvu možete pronaći pod br. 981490.

### Tehnički opis

Obujam prihвата	60 l
Visina	235 mm

Sadržaj bačve	60 l
širina	725 mm
Dubina	525 mm
Broj bačvi	2
Nosivost	150 kg
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda