

## Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l) / tip: 3X200/L



### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 981275 3X200/L |
| GTIN           | 4052462022720  |
| Razred artikla | 96U            |

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

S pocinčanom rešetkom.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napomena:

Stalac za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

### Tehnički opis

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Visina          | 275 mm |
| Obujam prihvata | 202 l  |
| Težina          | 90 kg  |

|   |   |
|---|---|
| Kapacitet skladištenja bačve 200 litara | 3   |
| Skladištenje bačvi u jednom redu        | da  |
| Sadržaj bačve                           | 200 l   |
| širina                                  | 1800 mm   |
| Broj bačvi                              | 3   |
| Dubina                                  | 800 mm  |
| Opterećenje površine                    | 1000 kg/m <sup>2</sup>                            |
| Debljina materijala                     | 3 mm  |
| Materijal                               | pocinčano   |
| Skladištenje                            | Skladištenje materijala<br>štetnih za okoliš      |
| Skladištenje                            | Dopušteno skladištenje<br>nagrizajućih materijala |
| Skladištenje                            | Zabranjeno skladištenje<br>zapaljivih materijala  |
| Skladištenje                            | Skladištenje Klasa<br>ugrožavanja voda 1-3        |
| Vrsta proizvoda                         | Prihvatna posuda                                  |