



## Prihvatne posude za 1000 l IBC s platformom od PE, broj IBC×IBC sadržaj (l): 2X1000



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Razred artikla	96V

### Opis

#### Izvedba:

Od polietilena (PE) – lakog, otpornog na vremenske uvjete, robusnog.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk spremnici) i **KTC** (kubični Tank spremnici). **Za skladištenje tekućina opasnih za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

Osobito **otporno na kiseline, lužine** i ulja.

Ovisno o vlastitoj težini IBC/KTC-a prikladno za tekućine maksimalne specifične težine od 1.800 kg/m<sup>3</sup>.

**Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno** (vrijedi u Njemačkoj).

#### Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Skladištenje: Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Obujam prihvata: 1000 l

Visina: 720 mm

širina: 2280 mm

Dubina: 1430 mm

Nosivost po mjestu: 2000 kg

Težina: 141 kg

**Tehnički opis**

Nosivost po mjestu	2000 kg
IBC sadržaj	1000 l
Dubina	1430 mm
Obujam prihvata	1000 l
Visina	720 mm
širina	2280 mm
Težina	141 kg
Skladištenje	Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda