

Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane s rešetkom, broj bačvi x zapremina bačve (l) / tip: 4X200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981285 4X200
GTIN	2050001937599
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Napomena:

Stalac za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

Tehnički opis

Dubina	1200 mm
--------	---------

Obujam prihvata	216 l
širina	1200 mm
Broj bačvi	4
Visina	285 mm
Sadržaj bačve	200 l
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	4
Težina	81 kg
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda