

## Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l) / tip: 4X200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981275 4X200
GTIN	4052462021266
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

S pocinčanom rešetkom.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480 – 981490.

### Tehnički opis

Sadržaj bačve	200 l
Visina	285 mm

Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	4
Težina	86 kg
Dubina	1200 mm
širina	1200 mm
Broj bačvi	4
Obujam prihvata	216 l
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda