



Prihvatne posude za 1000 l IBC pocinčane s rešetkom, broj IBC×IBC sadržaj (l): 2X1000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Razred artikla	96V

Opis

Izvedba:

Od polietilena (PE) – lakog, otpornog na vremenske uvjete, robusnog.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk spremnici) i **KTC** (kubični Tank spremnici). **Za skladištenje tekućina opasnih za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

Osobito **otporno na kiseline, lužine** i ulja.

Ovisno o vlastitoj težini IBC/KTC-a prikladno za tekućine maksimalne specifične težine od 1.800 kg/m³.

Skladištenje zapaljivih medija nije dopušteno (vrijedi u Njemačkoj).

Standard:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Tehnički opis

Obujam prihvata	1000 l
Nosivost	4000 kg
Visina	580 mm
širina	2530 mm

IBC sadržaj	1000 l
Dubina	1320 mm
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje zapaljivih materijala
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda