

Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane, pokretne, broj bačvi x zapremnina bačve (l): 1X200



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

S po 2 okretna i 2 fiksna kotačića od poliamida (Ø 180 mm). 1 okretni koračić s kočnicom. S pomičnom ručkom i pocinčanom rešetkom. **Sa sigurnosnim pojasom.**
Lakirano.

Upotreba:

Za siguran transport bačvi od 200 l unutar pogona. **Za zapaljive tekućine** GHS kategorija 1-3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** GHS kategorija 1-4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Napomena:

Stalke za bačve i ležaje za kotačiće za 200-litarske bačve naći ćete pod br. 981480 – 981485.

Skladištenje: Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno

Obujam prihvata: 203 l

Visina dosjeda: 610 mm

širina: 800 mm

Dubina: 800 mm

Kapacitet skladištenja bačve 200 litara: 1

Opterećenje površine: 1000 kg/m²

Tehnički opis

Dubina	800 mm
Naprava za pridržavanje vrata	1× za 1 bačvu
Težina	71 kg
Sadržaj bačve	200 l
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara	1
Broj bačvi	1
Obujam prihvata	203 l
širina	800 mm
Visina dosjeda	610 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda