

**Par rukavica 6705, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094530 8
GTIN	4059904096615
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

6705. PU prevlaka za veliku prozračnost i slobodu kretanja za radove u vlažnom, ali ne i nauljenom okruženju.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Zaštitne rukavice koje štite od porezotina (razred 5) **izvanrednim odnosom cijene / usluge.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

EN 388 otpornost na trenje	4
EN 388 zaštita od uboda	2
Prozračnost	dobro
Mokro prianjanje	umjereno

Bez DMF-a	ne
EN 388 zaštita od rezova	5
Materijal prevlake	PU
Uljni hvat	umjereno
EN 388 otpornost na trganje	4
Veličina rukavice	8
Toplinska zaštita	dobro
Osjećaj dodira	dobro
bez silikona	da
Udobnost	dobro
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	Taeki
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	crna / siva
Standard	EN 407
Težina	31,8 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja