

Prihvatne posude za 1000 l IBC pocinčane, broj IBC×IBC sadržaj (l): 1X1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981300 1X1000
GTIN	4052462000292
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

S pocinčanom rešetkom.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje spremnika **IBC** (Intermediate Bulk-Container) i **KTC** (Cubic Tank-Container). **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tehnički opis

Težina, lakirano	180 kg
Kapacitet skladištenja IBC/KTC	1
Visina	630 mm
Dubina	1460 mm

Obujam prihvata	1000 l
Broj IBC	1
Širina	1460 mm
Težina, pocinčano	194 kg
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda