

Prihvatne posude za bačve od 60 l lakirane s rešetkom, broj bačvi x zapremnina bačve (l): 6X60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Razred artikla	96U

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm. S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 60 l i opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Napomena:

Stalak za bačvu za 60-litarsku bačvu možete pronaći pod br. 981490.

Tehnički opis

Težina	58 kg
Kapacitet skladištenja bačve 60 litara	6
Sadržaj bačve	60 l

Dubina	800 mm
Broj bačvi	6
Obujam prihvata	74 l
Visina	205 mm
širina	1300 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Prihvatna posuda