

Osnovni regal sa širokim policama, dubina 621 mm, visina / širina police: 1981/2450mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990865 1981/2450
GTIN	4004514224613
Razred artikla	96P

Opis

Izvedba:

S ivericom debljine 16 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 38 mm. Brza montaža bez vijaka, zahvaljujući perforacijama profila u obliku ključa. Maksimalna **nosivost police:** do 720 kg, maksimalna **nosivost polja:** do 3200 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna mjera = vanjska mjera mm
Ukupna dubina okvira: nazivna mjera = vanjska mjera mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti. Veoma jednostavno rukovanje i montaža.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Moguća je isključivo isporuka u vidu osnovnog regala, a ne nadogradnog regala. Po potrebi se 2 i više osnovnih regala može spojnicama (obuhvaćene u opseg isporuke) međusobno povezati u red regala.**
- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 100 mm. Dozvoljeno opterećenje police umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Broj razina za skladištenje, iverica	4
Visina	1981 mm
Dubina police	621 mm
širina	2450 mm
Opterećenje police	545 kg
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Širina pretinca = Dimenzije ugradnje	2450 mm
Montaža od strane kupca	da
Širina police	2450 mm
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Dubina	621 mm
Dubina regala	621 mm
Širina regala	2450 mm
Visina regala	1981 mm
Debljina pločica	16 mm
Podешavanje visine u rasteru	38 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 621 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama