

**Osnovni regal sa širokim policama, dubina 773 mm, visina / širina police:
1981/1841mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990870 1981/1841
GTIN	4004514224545
Razred artikla	97C

Opis**Izvedba:**

S ivericom debljine 16 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 38 mm. Brza montaža bez vijaka, zahvaljujući perforacijama profila u obliku ključa. Maksimalna **nosivost police:** do 720 kg, maksimalna **nosivost polja:** do 3200 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
 Osnovni regal: nazivna mjera = vanjska mjera mm
 Ukupna dubina okvira: nazivna mjera = vanjska mjera mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti. Veoma jednostavno rukovanje i montaža.

Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Moguća je isključivo isporuka u vidu osnovnog regala, a ne nadogradnog regala. Po potrebi se 2 i više osnovnih regala može spojnicama (obuhvaćene u opseg isporuke) međusobno povezati u red regala.**
- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 100 mm. Dozvoljeno opterećenje police umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.**

Tehnički opis

Konstrukcija regala	Osnovni regal
Broj razina za skladištenje, iverica	4
Dubina police	773 mm
Širina pretinca = Dimenzije ugradnje	1841 mm
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Opterećenje police	720 kg
Montaža od strane kupca	da
Visina	1981 mm
Širina police	1841 mm
širina	1841 mm
Dubina	773 mm
Dubina regala	773 mm
Širina regala	1841 mm
Visina regala	1981 mm
Debljina pločica	16 mm
Podešavanje visine u rasteru	38 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 773 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama