

**Osnovni regal sa širokim policama, dubina 600 mm, visina / širina police:  
3000/1785mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	990950 3000/1785
GTIN	4004514226129
Razred artikla	960

**Opis****Izvedba:**

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 – 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. **Nosivost police** maksimalno 1050 kg, **nosivost polja** maksimalno 3500 kg.

**Opis:****Ugradbene mjere:**

nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

**Upotreba:**

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

**Lakiranje:**

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

Broj razina za skladištenje, čelični paneli	5
Materijal razine za skladištenje	Čelični paneli
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Visina	3000 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina	1899 mm
širina	1899 mm
Dubina police	600 mm
Širina police	1785 mm
Montaža od strane kupca	da
Opterećenje police	670 kg
Dubina	600 mm
Dubina regala	600 mm
Širina regala	1785 mm
Visina regala	3000 mm
Debljina police	25 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama