

**Posuda za regale lakirana, s rešetkom, prikladno za duljinu grede (mm) /
Obujam prihvata (l): 1800/240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	983015 1800/240
GTIN	2050001937667
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi. Za **zapaljive tekućine kategorije GHS 1 – 3, i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Odgovara:

Paletni regali dubine 1.100 mm.

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Tehnički opis

Visina	250 mm
Obujam prihvata	240 l
Težina	134 kg
Dubina	1300 mm
prikladno za duljinu grede	1800 mm
širina	1750 mm

Opterećenje površine	1000 kg/m ²
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Kadica za regale