


## Viseća posuda za regale lakirana, s rešetkom, prikladno za duljinu grede (mm) /Obujam prihвата (l): 2700/200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Razred artikla	96U

### Opis

#### Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm. S pocinčanom rešetkom.

#### Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi. Za **zapaljive tekućine kategorije GHS 1 – 3, i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

#### Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Odgovara:

Paletni regali dubine 1.100 mm. Za vješanje u paletne regale br. 991202 – 991227.

#### Lakiranje:

**Standardne svjetloplave boje RAL 5012.**

### Tehnički opis

prikladno za duljinu grede	2700 mm
Obujam prihвата	200 l
Dubina	1250 mm
Unutarnja dubina	915 mm
Težina	151 kg
širina	2650 mm

Visina	130 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m <sup>2</sup>
Debljina materijala	3 mm
Odabir boje	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Kadica za regale