

**Garant**

**eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 32/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273855 32/3
GTIN	4045197989307
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

S prijenosom rashladnog sredstva za prijvate drugih proizvođača.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatima br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Serija	Eco
Visina h <sub>1</sub>	25 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	32 mm
Širina utora w	3 mm
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Ukupna duljina L	87,5 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač