

Garant

eco mač za ubodno tokarenje pojačan, desno, visina mača h₅ /širina utora w: 26/3mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273854 26/3
GTIN	4045197989154
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.
Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Visina h ₁	21,4 mm
Visina mača h ₅	26 mm
Širina utora w	3 mm
Serijski naziv	Eco
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Ukupna duljina L	83,5 mm
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač