

**Garant****eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 26/3mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača.

### Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

### Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

## Tehnički opis

Visina h <sub>1</sub>	21,4 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	26 mm
Širina utora w	3 mm
za maksimalni Ø obratka	65 mm
Serijski	Eco
Ukupna duljina L	83,5 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač