

Garant**eco mač za ubodno tokarenje, neutralno, tip: 32/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273856 32/4
GTIN	4045197989376
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držać br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držać br. 319132 – 319133.

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

za maksimalni \varnothing obratka	110 mm
Visina mača h_5	32 mm
Širina utora w	4 mm
Visina h_1	25 mm
Serija	Eco

Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	neutralno
Unutarje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač