

Garant

eco mač za ubodno tokarenje pojačan, lijevi, visina mača h₅ /širina utora w: 32/3Lmm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

S prijenosom rashladnog sredstva za prijete drugih proizvođača.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatima br. 319148 i 319149.

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno. Od 19,5 mm ubodne dubine dolazi druga oštrica u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite izmjenjive pločice za odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Visina mača h ₅	32 mm
za maksimalni Ø obratka	90 mm
Serija	Eco
Visina h ₁	25 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moгуće aksijalno probijanje	ne

Vrsta proizvoda

Ubodni mač