


Radna prostirka, 100% prirodna guma, crna



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964565
GTIN	662641017634
Razred artikla	96C

Opis

Izvedba:

100% prirodna guma, **nije otporna na ulje** (pri stalnoj primjeni ulja).

Opis:

- **Industrijska prostirka za radno mjesto s protukliznom zatvorenom površinom.**
- **Debljina materijala od 19 mm nudi velike ergonomske prednosti i štiti od umaranja.**
- **Sustav fleksibilnih pločica koje se međusobno spajaju, pločica 91×91 cm, omogućuje optimalno prilagođavanje uvjetima na lokaciji.**
- **Fleksibilno odvajanje rubova omogućuje stvaranje vanjskih unutarnjih kutova.**
- **Otpornost na proklizavanje R9 sukladno DIN 51130 und BGR 181. Izrađena od gotovo neuništive gume.**
- **Ne sadrži slikone te je stoga primjerena za lakirnice. Otporna na većinu kemikalija i ekstremne temperature.**

Napomena:

Tijekom jakog izlaganja iskrama pobrinuti se za dobru ventilaciju.

Svojstvo materijala: neotporno na ulje

Duljina: 91 cm

širina: 91 cm

Debljina: 19 mm

Težina: 12,7 kg

Tehnički opis

sa sigurnosnim rubovima	mogućnost proširivanja
mogućnost priključivanja	da

Površina	Protuklizna površina
Težina	12,7 kg
Debljina	19 mm
širina	91 cm
Duljina	91 cm
Materijal	Prirodna guma
bez silikona	da
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181	R9
Oznaka proizvođača	Cushion Ease Solid™
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Protuklizni sustav
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	neotporno na ulje
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto