

**Garant**
**eco mač za ubodno tokarenje, neutralno, tip: 26/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273856 26/3
GTIN	4045197989345
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.  
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držać br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držać br. 319132 – 319133.

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

Visina $h_1$	21,4 mm
Visina mača $h_5$	26 mm
za maksimalni $\varnothing$ obratka	85 mm
Serija	Eco
Širina utora $w$	3 mm

Ukupna duljina L	120 mm
Primjena	neutralno
Unutarje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač