


## Radna prostirka, 100% nitril guma teško zapaljiva, crna



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	964567
GTIN	662641780248
Razred artikla	96C

### Opis

#### Izvedba:

100% mješavina prirodne gume, **otporna na ulje. Teško zapaljiva** (prikladna za radno područje varenja). Testirana na razred zapaljivosti Bfl-S1 prema DIN EN 13501 i razred 1 prema ASTM E648-03 (NFPA253).

#### Opis:

- **Industrijska prostirka za radno mjesto s protukliznom zatvorenom površinom.**
- **Debljina materijala od 19 mm nudi velike ergonomske prednosti i štiti od umaranja.**
- **Sustav fleksibilnih pločica koje se međusobno spajaju, pločica 91×91 cm, omogućuje optimalno prilagođavanje uvjetima na lokaciji.**
- **Fleksibilno odvajanje rubova omogućuje stvaranje vanjskih unutarnjih kutova.**
- **Otpornost na proklizavanje R9 sukladno DIN 51130 und BGR 181. Izrađena od gotovo neuništive gume.**
- **Ne sadrži slikone te je stoga primjerena za lakirnice. Otporna na većinu kemikalija i ekstremne temperature.**

#### Napomena:

Tijekom jakog izlaganja iskrama pobrinuti se za dobru ventilaciju.

Svojstvo materijala: teško zapaljivo

Duljina: 91 cm

Širina: 91 cm

Debljina: 19 mm

Težina: 12,7 kg

### Tehnički opis

širina	91 cm
mogućnost priključivanja	da
Debljina	19 mm
bez silikona	da
Materijal	Nitrilna guma
Površina	Protuklizna površina
Duljina	91 cm
Težina	12,7 kg
sa sigurnosnim rubovima	mogućnost proširivanja
Otpornost na klizanje prema DIN 51130, BGR 181	R9
Oznaka proizvođača	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Udobnost kod stajanja	Protuklizni sustav
Udobnost kod stajanja	Izolacija (temperatura)
Udobnost kod stajanja	Protiv zamora
Zaštita od udaraca	Pod
Svojstvo materijala	otporno na ulje
Svojstvo materijala	teško zapaljivo
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Prostirka za radno mjesto