



## Par rukavica za toplinsku zaštitu TempDex 710, veličina rukavice: 11



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094630 11
GTIN	3245427101214
Razred artikla	06D

### Opis

#### Izvedba:

**TempDex 710.** Rukavice za toplinsku zaštitu s **izvrsnom pokretljivošću prstiju** zahvaljujući posebnoj gruboj prevlaci od nitrila. **Najveća hvatna sigurnost i u uljastom okruženju**, iznimno otporne na abraziju i izdržljive. **Zaštita od kontaktne topline do 100 °C** (maksimalno 15 sekundi).

#### Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

#### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

### Tehnički opis

Udobnost	vrlo dobro
bez silikona	da
Prozračnost	dobro
Osjećaj dodira	vrlo dobro

EN 388 zaštita od rezova	1
EN 388 otpornost na trenje	4
Toplinska zaštita	vrlo dobro
Mokro prianjanje	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trganje	1
Uljni hvat	vrlo dobro
Veličina rukavice	11
Zaštita od hladnoće	ne postoji
Materijal prevlake	Nitril
Bez DMF-a	da
EN 388 zaštita od uboda	1
EN 407 B: kontaktna vrućina (kontaktna temperatura kod graničnih vrijednosti > 15 s)	100 °C
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj X
EN 388	4111X
EN 407	X1XXXX
Kontaktna vrućina do	100 °C
Materijal nosača	Tekstil
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Boja	žuta / crna
Primjena	višekратно
Duljina	240 - 280 mm
Sadržaj	50
Područje primjene	Preciznost

Toplinska zaštita do	100 °C
Standard	EN 407
Težina	36,7 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu