

Garant**Spiralno svrdlo HSS/E VA, bez prevlake, Ø DC h8: 26,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	116360 26,5
GTIN	4045197032249
Razred artikla	11C

Opis**Izvedba:****S ojačanom jezgrom.**

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina rupe: $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	165 mm
Posmak f u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/okr
Broj oštrica Z	2
Nazivni $\varnothing D_c$	26,5 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Ukupna duljina L	286 mm
Morse konus MK veličina	3
Standard	DIN 345
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	125,3 mm
Kut vrha	135 stupanj

Drška	Morse konus
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Tip	INOX
Kut spirale	35-40 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	5 m/min	S
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		