



Sigurnosne ljestve sa sigurnosnom šipkom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966010 4
GTIN	4003866414949
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
205 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom. Stabilno pozicioniranje zbog učvršćenja i protukliznim nogama ljestva. Dodatno s visokom sigurnosnom šipkom. Dodatno s kotačićima.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Težina	10,5 kg
Prohodnost	jednostrano
Visina platforme bez ograde	0,88 m
Broj stepenica uključujući platformu	4
Dubina prečke/stepenice	205 mm
Kotačići	da

Radna visina cca	2,9 m
Izvedba nagazne površine	Korak
donja vanjska širina	0,59 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sklopive stepenice