

**Radni podest, sklopivi, obostrani, broj gazišta uključujući platformu: 2X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966070 2X2
GTIN	4003866403721
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarkama.
85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost obostranim, krutim spojem.

Standard:**DIN EN 14183.****Tehnički opis**

Dubina prečke/stepenice	85 mm
Radna visina cca	2,49 m
Broj stepenica uključujući platformu	2×2
Težina	5,7 kg
Visina platforme bez ograde	0,49 m
donja vanjska širina	0,7 m

Dubina platforme	300 mm
Širina platforme	600 mm
Prohodnost	obostrano
Izvedba nagazne površine	Korak
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest