



## Aluminijski strojni radni podest, broj gazišta uključujući platformu: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966148 4
GTIN	4003866400348
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnički opis

Radna visina cca	2,8 m
Širina osnovne površine	1,1 m
Širina platforme	577 mm
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Dubina osnovne površine	0,71 m
Visina platforme bez ograde	0,8 m
Dubina platforme	350 mm
Težina	10,1 kg
Prohodnost	jednostrano

Standard	DIN EN 14183
Broj stepenica uključujući platformu	4
Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest

---

## Pribor

Podloške tip 1	966320 1
----------------	----------