



Sigurnosne ljestve sa sigurnosnom šipkom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966010 5
GTIN	4003866414956
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminijskog aluminija.
205 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom. Stabilno pozicioniranje zbog učvršćenja i protukliznim nogama ljestva. Dodatno s visokom sigurnosnom šipkom.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Prohodnost	jednostrano
Izvedba nagazne površine	Korak
Dubina prečke/stepenice	205 mm
donja vanjska širina	0,6 m
Radna visina cca	3,1 m
Broj stepenica uključujući platformu	5

Težina	13 kg
Visina platforme bez ograde	1,1 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Sigurnosne sklopive stepenice