

**Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966000 5
GTIN	4003866403356
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Izvedba nagazne površine	Stuba
donja vanjska širina	0,49 m
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Duljina ljestvi	1,9 m
Broj stepenica uključujući platformu	5
Težina	8 kg

Radna visina cca	3,1 m
Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Visina platforme	1,1 m
Visina grede	87 mm
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve