



Aluminijski strojni radni podest, broj gazišta uključujući platformu: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966148 5
GTIN	4003866400355
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Izvedba nagazne površine	Stuba
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Prohodnost	jednostrano
Dubina platforme	350 mm
Radna visina cca	3 m
Standard	DIN EN 14183
Visina platforme bez ograde	0,99 m
Materijal	Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Širina osnovne površine	1,35 m

Širina platforme	577 mm
Težina	13,5 kg
Broj stepenica uključujući platformu	5
Dubina osnovne površine	0,73 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest

Pribor

Podloške tip 1	966320 1
----------------	----------