

**Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966050 2X3
GTIN	4003866403530
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarke. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Visina grede	87 mm
Radna visina cca	2,25 m
Težina	4,5 kg
Osigurač širenja	obostrano, kruti spojevi
Broj stupnjeva	2x3
donja vanjska širina	0,41 m

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Duljina ljestvi	0,74 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Prohodnost	obostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve