

**Radni podest, sklopivi, obostrani, broj gazišta uključujući platformu: 2X3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija.
Velika platforma s integriranim spojem šarkama.
85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost obostranim, krutim spojem.

Standard:**DIN EN 14183.****Tehnički opis**

Prohodnost	obostrano
Visina platforme bez ograde	0,74 m
donja vanjska širina	0,75 m
Radna visina cca	2,74 m
Težina	7,9 kg
Broj stepenica uključujući platformu	2x3

Izvedba nagazne površine	Korak
Dubina platforme	300 mm
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Širina platforme	600 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest