

## Osnovni regal sa širokim policama, dubina 1000 mm, visina / širina police: 2500/2500mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991000 2500/2500
GTIN	4004514225382
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 – 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. **Nosivost police** maksimalno 1050 kg, **nosivost polja** maksimalno 3500 kg.

#### Opis:

#### Ugradbene mjere:

nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

#### Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

#### Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano**.

#### Napomena:

- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

## Tehnički opis

dimenzije ugradnje osnovni regal širina	2614 mm
Montaža od strane kupca	da
Opterećenje police	1050 kg
Visina	2500 mm
Dubina police	1000 mm
Širina police	2500 mm
širina	2614 mm
Materijal razine za skladištenje	Iverica
Broj razina za skladištenje, iverica	4
Konstrukcija regala	Osnovni regal
Dubina	1000 mm
Dubina regala	1000 mm
Širina regala	2500 mm
Visina regala	2500 mm
Debljina pločica	25 mm
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 1000 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama