

**Radni podest, sklopivi, obostrani, broj gazišta uključujući platformu: 2X4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminijskog aluminija. Velika platforma s integriranim spojem šarkama. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost obostranim, krutim spojem.

**Standard:****DIN EN 14183.****Tehnički opis**

Težina	10,3 kg
Širina platforme	600 mm
Prohodnost	obostrano
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Radna visina cca	2,99 m
Dubina platforme	300 mm

Izvedba nagazne površine	Korak
Broj stepenica uključujući platformu	2×4
Visina platforme bez ograde	0,99 m
donja vanjska širina	0,8 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest