




Modularni radni podest, tip: B



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966150 B
GTIN	4003866402601
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Ekstremno otporna konstrukcija od laganog metala na torziju, koroziju i vremenske uvjete. Gazišta od aluminijskog rebrastog lima 555×250 mm. Modularna konstrukcija za konfiguracije, koje se mogu promijeniti i proširiti. Ugradbeni modeli u 4 različite visine. Kao dvostupanjski osnovni model s do 3 ugradbena gazišta prikladna za mobilnu primjenu. Ugradnja moguća od modula tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Visina platforme bez ograde	0,4 m
Radna visina	2,4 m
Težina pojedinačnog modu	4,8 kg
Širina prečke/stepenice	555 mm
Standard	DIN EN 14183
Izvedba nagazne površine	Stuba
Dubina prečke/stepenice	250 mm

Kombinacija modula	B
Dubina podesta	0,55 m
Materijal	Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima
Prohodnost	jednostrano
Broj stepenica uključujući platformu	2
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest