

**Postolje s gazištima, širina gazišta, broj gazišta uključujući platformu: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966194 5
GTIN	4003866555314
Razred artikla	96Z

Opis**Izvedba:**

Profili od veoma čvrstog ekstrudiranog aluminija s vijčanim kanalima za fleksibilnu montažu. Opsegom isporuke nisu obuhvaćeni rukohvati i ograde platforme. Dostupno pod br. 966196 i br. 966198. Nagib stepenica 45°. Duljina platforme 400mm. Gazišta obložena aluminijem, rebrasta. Opremljene kotačićima na podnožju.

Standard:**DIN EN ISO 14 122****Tehnički opis**

Broj stepenica uključujući platformu	5
Nagib stepenica	45 stupanj
Istovar	1470 mm
Materijal	Grede izrađene od izrazito čvrstih aluminijskih istisnutih profila.
Težina	46 kg
Standard	DIN EN ISO 14 122
Duljina platforme	400 mm

Izvedba nagazne površine	Stuba
Visina platforme bez ograde	0,99 m
Prohodnost	jednostrana
Širina prečke/stepenice	1000 mm
Kotačići	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Atribut imena proizvoda	Širina stepenica 1000 mm
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest