

**Stojeće stepenaste ljestve, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966000 7
GTIN	4003866403370
Razred artikla	96Z

**Opis****Izvedba:**

Gazišta i profili od ekstrudiranog aluminija. Velika sigurnosna platforma (380 × 260 mm) s integriranim spojem šarke, **sigurnosni most** i širokom **policom**. 85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta. Optimalna stabilnost zahvaljujući obostranom, krutom spoju. Dvije integrirane kuke za kante.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Standard	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Visina grede	87 mm
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
Dubina prečke/stepenice	85 mm

Težina	10,5 kg
Visina platforme	1,55 m
Broj stepenica uključujući platformu	7
donja vanjska širina	0,54 m
Radna visina cca	3,55 m
Izvedba nagazne površine	Stuba
Duljina ljestvi	2,35 m
Prohodnost	jednostrano
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Stajće ljestve