



Ljestve za naslanjanje, broj gazišta: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966080 8
GTIN	4003866403783
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija.
85 mm duboka gazišta s protukliznom rebrastom površinom i patentiranim spojem gazišta i profila na 7 mjesta.
Posebno lagane i time ugodne za nošenje s dobrohvatnom, glatkom vanjskom stranom profila.
Vanjska širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.

Tehnički opis

Broj stupnjeva	8
Materijal	Stube i grede od aluminijskih istisnutih profila
širina	400 mm
Visina grede	87 mm
Izvedba nagazne površine	Korak
Standard	DIN EN 131-2

Radna visina cca	3,05 m
Težina	5,8 kg
Duljina ljestvi	2,08 m
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve