




Modularni radni podest, tip: C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966150 C
GTIN	4003866402625
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Ekstremno otporna konstrukcija od laganog metala na torziju, koroziju i vremenske uvjete. Gazišta od aluminijskog rebrastog lima 555×250 mm.
Modularna konstrukcija za konfiguracije, koje se mogu promijeniti i proširiti.
Ugradbeni modeli u 4 različite visine.
Kao dvostupanjski osnovni model s do 3 ugradbena gazišta prikladna za mobilnu primjenu. Ugradnja moguća od modula tipa B.

Standard:

DIN EN 14183.

Tehnički opis

Kombinacija modula	B+C
Dubina prečke/stepenice	250 mm
Radna visina	2,4 m
Materijal	Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima
Izvedba nagazne površine	Stuba
Dubina podesta	0,8 m
Visina platforme bez ograde	0,4 m
Težina kombinacije modula	8,7 kg

Standard	DIN EN 14183
Širina prečke/stepenice	555 mm
Težina pojedinačnog modu	3,9 kg
Prohodnost	jednostrano
Broj stepenica uključujući platformu	2
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest